



超声波移液器清洗器“Ultrasons-P”

特点

专为自动清洁和冲洗移液器而设计, 安装在篮子内, 移液器经过超声波清洗和冲洗

利用水的虹吸作用, 高校清洗, 以便清洗在短时间内完成

与液体接触的金属区域由AISI 316不锈钢制成

外壳由AISI 304不锈钢制成

带防溅盖子的透明亚克力圆柱形容器, 方便观察

连接器(1")进水口和虹吸排水管

聚丙烯提手篮, 便于操作和携带移液器

控制面板

可选0-15 min定时清洗或者连续运行

显示清洗器运行的指示灯

型号

| Part No. | Capacity litres | Ø / Height (usable) cm | Height / Widht/ Depth (exterior) cm | Power W | Weight Kg |
|----------------|--------------------|---------------------------|--|------------|--------------|
| 3000910 | 10 | 15 64 | 84 34 40 | 250 | 15 |